

Keret, S610-M18-U típus, Mélység 1100 mm, Magasság: 2500mm



Rendelési adatok

Rendelés száma	991322 2500
GTIN	4058255104277
Árucikk kategória	96P

Leírás

Kivitel:

Keretprofil rácsszerkezet merevítéssel. Masszív talpak vezetik a terhelést a padlóba. Szállítás keretenként 4 padlórögztővel és 2 db 2 mm alátétlemezzel.

Leírás:**Felépítmény mérete:****A polc teljes hossza:**

S610-M18-U oszlopkerethez: névleges hossz + oszlopok száma × 86 mm.

Alkalmazható:

2018. augusztustól gyártott raklaptartó polcokhoz.

Szín:

RAL 5017 közlekedési kékhez hasonló **porszórt bevonattal.**

Figyelem:

A polcmező szükséges teherbírása határozza meg a keret típusát. Lásd a terhelési táblázatot.

Szállítási költségtakarékosság miatt szétszerelve szállítjuk. Szállítás összeszerelés nélkül.

A 2022 májusig gyártott polcokhoz való kereszttartókat csak károsodás esetén szabad cserélni.

A polc módosítása esetén pl. további kereszttartó szintek felszerelésekor el kell végezni az újraszámítást DIN EN 15512:2020 szerint.

Műszaki leírás

Magasság	2500 mm
Keretprofil típus	S610-M18-U
Felhasználási terület	Raklaptartó polc
Mélység	1100 mm
Terméknév attribútum	Mélység 1100 mm
Termék fajtája	Oszlopkeret