

**Keret, S625-A18 típus, Mélység 1100 mm, Magasság: 4000mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	991323 4000
GTIN	4004514287496
Árucikk kategória	96P

**Leírás****Kivitel:**

Keretprofil rácsszerkezet merevítéssel. Masszív talpak vezetik a terhelést a padlóba. Szállítás keretenként 4 padlórögzítővel és 2 db 2 mm alátétlemezzel.

**Leírás:****Felépítmény mérete:****A polc teljes hossza:**

S625-A18 oszlopkerethez: névleges hossz + oszlopok száma × 110 mm.

**Alkalmazható:**

2018. augusztustól gyártott raklaptartó polcokhoz.

**Szín:**

RAL 5017 közlekedési kékhez hasonló **porszórt bevonattal.**

**Figyelem:**

A polcmező szükséges teherbírása határozza meg a keret típusát. Lásd a terhelési táblázatot.

Szállítási költségtakarékosság miatt szétszerelve szállítjuk. Szállítás összeszerelés nélkül.

A 2022 májusig gyártott polcokhoz való kereszttartókat csak károsodás esetén szabad cserélni.

A polc módosítása esetén pl. további kereszttartó szintek felszerelésekor el kell végezni az újraszámítást DIN EN 15512:2020 szerint.

**Műszaki leírás**

Keretprofil típus	S625-A18
Magasság	4000 mm
Felhasználási terület	Raklaptartó polc
Mélység	1100 mm
Terméknév attribútum	Mélység 1100 mm
Termék fajtája	Oszlopkeret