

HOLEX**Digitális kengyeles mikrométer, Méréstartomány: 75-100mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	421492 75-100
GTIN	4067263101703
Árucikk kategória	42B

Leírás**Kivitel:**

Jól leolvasható kijelző. Keményfémbetűtes mérőfelületek.
Digitális és analóg leolvasás. Portól és fröccsenő víztől védett fém ház.

Funkció:

IP54: Fröccsenő víz ellen minden irányból és belső porlerakódástól védett (porvédett), valamint teljes érintés elleni védelemmel rendelkezik.

Tartalom:

1 elem 081560 sz. CR2032 méret. 1 feltűzhető golyó íves felületek mérésére. 1 beállító etalon.

Műszaki leírás

Méréstartomány	75 - 100 mm
A tartalmazott elemek száma	1
Orsóemelkedés	0,5 mm
Energiaellátás	Elemes
Leolvasás	0,001 mm
IP védettségi osztály	IP 54
Orsó Ø	6,5 mm
Hibahatár	5 µm
A mellékelt elemek / akkuk cikkszám	081560 CR2032

Kalibrálás	B2
Elem típusa	Gombelem
Szabvány	DIN 863
Méréstechnika	digitális
Csomagolás	Stabil doboz
Termék fajtája	Kengyeles mikrométer

Szolgáltatások

KalibrálásKengyeles mikrométer beállító etalonnal Max. mérésstartomány 100 mm	022040 100
DAkKS kalibrálásKengyeles mikrométer beállító etalonnal Max. mérésstartomány 100 mm	022050 100

Tartozék

Gombelemek / speciális elemek Elem típusa CR2032	081560 CR2032
Beállító etalon Teljes hossz 75 mm	421100 75