

**HOLEX****Digitális kengyeles mikrométer, Méréstartomány: 50-75mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	421492 50-75
GTIN	4062406063207
Árucikk kategória	42B

**Leírás****Kivitel:**

Jól leolvasható kijelző. Keményfémbetűtes mérőfelületek.  
Digitális és analóg leolvasás. Portól és fröccsenő víztől védett fém ház.

**Funkció:**

IP54: Fröccsenő víz ellen minden irányból és belső porlerakódástól védett (porvédett), valamint teljes érintés elleni védelemmel rendelkezik.

**Tartalom:**

1 elem 081560 sz. CR2032 méret. 1 feltűzhető golyó íves felületek mérésére. 1 beállító etalon.

**Műszaki leírás**

A mellékelt elemek / akkuk cikkszám	081560 CR2032
A tartalmazott elemek száma	1
Hibahatár	5 µm
Elem típusa	Gombelem
Méréstartomány	50 - 75 mm
Leolvasás	0,001 mm
Kalibrálás	B2
Orsó Ø	6,5 mm
Energiaellátás	Elemes

Orsóemelkedés	0,5 mm
IP védettségi osztály	IP 54
Szabvány	DIN 863
Méréstechnika	digitális
Csomagolás	Stabil doboz
Termék fajtája	Kengyeles mikrométer

### Szolgáltatások

KalibrálásKengyeles mikrométer beállító etalonnal Max. mérésstartomány 100 mm	022040 100
DAkkS kalibrálásKengyeles mikrométer beállító etalonnal Max. mérésstartomány 100 mm	022050 100

### Tartozék

Beállító etalon Teljes hossz 50 mm	421100 50
Gombelemek / speciális elemek Elem típusa CR2032	081560 CR2032