

**TMSERROR, Típus: GBH18V21****Rendelési adatok**

Rendelés száma	075515 GBH18V21
GTIN	4059952528106
Árucikk kategória	03B

**Leírás****Kivitel:**

**18 V akkus fúrókalapács SDS-plus szerszámbefogóval** és kefe nélküli motrral.

- **Túlterhelés elleni tengelykapcsoló a felhasználó és a gép védelme érdekében.**
- **Jobb / bal forgásirány.**
- **Extrém robusztus: Az Electronic Motor Protection túlterhelés esetén leállítja a motort; teljesen működőképes egy betonon végzett 2 méteres ejtési teszt utáni is.**

**Tartalom:**

Akkus fúrókalapács GBH 18V-21 Professional, L-Boxx.

**Figyelem:**

Hozzávaló keményfém kalapácsfúrókat a 787000 számtól talál. Hozzávaló tartalék akkumulátorokat és töltőkészülékeket a 073851 – 073866 sz. alatt talál.

**Műszaki leírás**

Akkumulátor típus	Lítium-ion
Maximális csigafúró Ø fában	30 mm
Csomagolás	Rendszerkoffer (L-Boxx)
Maximális csigafúró Ø acélban	13 mm
Szerszámbefogó alakja	SDS-Plus
Maximális csigafúró Ø betonban	21 mm

Fordulatszám-tartomány	0 - 1800 min <sup>-1</sup>
Súly akku nélkül	2,4 kg
Ütési energia	2 J
Maximális ütésszám	5100 min <sup>-1</sup>
Gyártó jelölése	GBH 18V-21
Hozzávaló akkumulátor – szállító/akku típus/feszültség	Bosch 18 V
Energiaellátás	Vezetékes
Akkumulátor-feszültség	18 V
A tartalmazott akkumulátorok száma	0
Termék fajtája	Fúrókalapács

## Tartozék

Li-Ion akku Akkumulátor típus, akkumulátor feszültség B18 V	073851 B18
---	------------