

Garant**Villáskulcs / racsnis csillagkulcs, Kulcsnyílás: 7mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	614770 7
GTIN	4067263001065
Árucikk kategória	61B

Leírás**Kivitel:**

Süllyesztékben kovácsolt. Csillag-oldal különösen könnyen járó, stabil racsnival. Nagyon kicsi, 5°-os utánfogási szög.

Alapanyag:

Króm-vanádium acél, mattkrómozott.

Műszaki leírás

Gyűrű Ø D	17,5 mm
Pofaszélesség b	16,5 mm
Kulcs hossza L	136 mm
Kulcsnyílás méret	metrikus
Kulcsnyílás	7 mm
Gyűrűmagasság h ₂	7,6 mm
Pofamagasság h ₁	3,9 mm
Csillag helyzete	0 fok
Fogak száma	72
Utánfogási szög	5 fok
Gyártási eljárás	Süllyesztékben kovácsolt
Alapanyag	Króm-vanádium acél
Felület	krómozott

Végütköző a pofa oldalán	nem
Tartófunkció a pofa oldalán	nem
billenthető fej	nem
Racsni, irányváltós	nem
Termék fajtája	Csavarkulcs