

Garant**Villáskulcs / racsnis csillagkulcs, Kulcsnyílás: 27mm****Rendelési adatok**

| | |
|-------------------|---------------|
| Rendelés száma | 614770 27 |
| GTIN | 4067263001225 |
| Árucikk kategória | 61B |

Leírás**Kivitel:**

Süllyesztékben kovácsolt. Csillag-oldal különösen könnyen járó, stabil racsnival. Nagyon kicsi, 5°-os utánfogási szög.

Alapanyag:

Króm-vanádium acél, mattkrómozott.

Műszaki leírás

| | |
|-----------------------|--------------------------|
| Gyűrűmagasság h_2 | 15,4 mm |
| Kulcs hossza L | 359 mm |
| Kulcsnyílás méret | metrikus |
| Pofamagasság h_1 | 8,4 mm |
| Kulcsnyílás | 27 mm |
| Gyűrű $\varnothing D$ | 52 mm |
| Pofaszélesség b | 58,1 mm |
| Csillag helyzete | 0 fok |
| Fogak száma | 72 |
| Utánfogási szög | 5 fok |
| Gyártási eljárás | Süllyesztékben kovácsolt |
| Alapanyag | Króm-vanádium acél |
| Felület | krómozott |

| | |
|-----------------------------|-------------|
| Végütköző a pofa oldalán | nem |
| Tartófunkció a pofa oldalán | nem |
| billenthető fej | nem |
| Racsni, irányváltós | nem |
| Termék fajtája | Csavarkulcs |