

**Garant****Villáskulcs / racsnis csillagkulcs, Kulcsnyílás: 24mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	614770 24
GTIN	4067263001218
Árucikk kategória	61B

**Leírás****Kivitel:**

Süllyesztékben kovácsolt. Csillag-oldal különösen könnyen járó, stabil racsnival. Nagyon kicsi, 5°-os utánfogási szög.

**Alapanyag:**

Króm-vanádium acél, mattkrómozott.

**Műszaki leírás**

Pofamagasság $h_1$	7,8 mm
Gyűrűmagasság $h_2$	14,7 mm
Gyűrű $\varnothing D$	47,1 mm
Kulcsnyílás	24 mm
Pofaszélesség $b$	51,6 mm
Kulcsnyílás méret	metrikus
Kulcs hossza $L$	325 mm
Csillag helyzete	0 fok
Fogak száma	72
Utánfogási szög	5 fok
Gyártási eljárás	Süllyesztékben kovácsolt
Alapanyag	Króm-vanádium acél
Felület	krómozott

Végütköző a pofa oldalán	nem
Tartófunkció a pofa oldalán	nem
billenthető fej	nem
Racsni, irányváltós	nem
Termék fajtája	Csavarkulcs