

**HALDER****Visszaütésmentes kalapács üvegszálás nyéllel, Kalapácsfej Ø: 40mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	755001 40
GTIN	4030618312796
Árucikk kategória	73W

**Leírás****Kivitel:**

Erős acél középrész cserélhető betétekkel a legjobb minőségű kopásálló nylonból.

**Visszaütésmentes** a kalapácsstestben lévő acélgolyóknak köszönhetően.

Törésálló, csúszásmentes, 3 komponensű nyél üvegszálás maggal.

**Felhasználás:**

Munkadarabok beigazításához vagy gépasztalokra történő pontos felhelyezéséhez ill. szerelési munkáknál kíméletes ütésekhez.

**Alkatrész:**

Tartalék nylon betéteket lásd 754910 sz.

**Műszaki leírás**

Kalapácsfej Ø	40 mm
Betét anyaga	Nylon, fehér, kemény
Nyél anyaga	Üvegszálás nyél
Fejhossz betétekkel	115 mm
Gyártó jelölése	SUPERCRAFT
Súly	0,79 kg
Sorozat	SUPERCRAFT®
Teljes hossz	365 mm
Nyél	ergonomikus

Visszaütésmentes	igen
Termék fajtája	Kalapács

---

## Tartozék

Tartalék nylon betét Kalapácsfej Ø 40 mm	754910 40
--	-----------