

**Garant****Élletörő maró 45°, menettel, Ø D: 23,5mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	216102 23,5
GTIN	4045197469939
Árucikk kategória	210

**Leírás****Figyelem:**

A **211750 sz. 3,8 méretű GARANT TQ** nyomaték-csavarhúzó a **674252 sz. 15IP** méretű pengével használja.

**Műszaki leírás**

Ø D <sub>1</sub> h <sub>6</sub>	12,5 mm
Hozzávaló váltólapka	SD.. 090308
Kinyúlási hossz L <sub>1</sub>	23 mm
Felfogó menet M	M12
Maximális leélezési Ø D <sub>max</sub>	35,8 mm
Ø D <sub>2</sub>	20,7 mm
Teljes hossz L <sub>ges</sub>	35 mm
Vágóél Ø D <sub>c</sub>	23,5 mm
Legkisebb aláfutási Ø D <sub>min</sub>	36 mm
Váltólapka csavar készlet	219805 (15IP; 3,8 Nm)
Vágóélek száma Z	4

Szárkivitel	menettel
Leélezési szög hátra	45 fok
belső hűtés	igen
Szerszámcsere	PowerCard
Termék fajtája	Élletörő maró

## Tartozék

Váltólapka csavar készlet10 darabos	219805
PrecisionBit Torx Plus®-hoz, 1/4 col E 6,3 Torx Plus® profil 15IP	674252 15IP
Váltólapka csavar készlet10 darabos	219804
Nyomaték-csavarhúzó, fixen beállítva Beállított nyomaték 3,8 Nm	211750 3,8