

Garant**Élletörő maró 45°, menettel, Ø D: 25mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	216102 25
GTIN	4045197469946
Árucikk kategória	210

Leírás**Figyelem:**

A **211750 sz. 3,8 méretű** GARANT TQ nyomaték-csavarhúzó a **674252 sz. 15IP** méretű pengével használja.

Műszaki leírás

Ø D ₂	20,7 mm
Hozzávaló váltólapka	SD.. 090308
Vágóél Ø D _c	25 mm
Felfogó menet M	M12
Maximális leélezési Ø D _{max}	37,3 mm
Váltólapka csavar készlet	219805 (15IP; 3,8 Nm)
Legkisebb aláfutási Ø D _{min}	37,5 mm
Ø D ₁ h ₆	12,5 mm
Teljes hossz L _{ges}	35 mm
Kinyúlási hossz L ₁	23 mm
Vágóélek száma Z	2

Szárkivitel	menettel
Leélezési szög hátra	45 fok
belső hűtés	igen
Szerszámcsere	PowerCard
Termék fajtája	Élletörő maró

Tartozék

Váltólapka csavar készlet10 darabos	219805
PrecisionBit Torx Plus®-hoz, 1/4 col E 6,3 Torx Plus® profil 15IP	674252 15IP
Váltólapka csavar készlet10 darabos	219804
Nyomaték-csavarhúzó, fixen beállítva Beállított nyomaték 3,8 Nm	211750 3,8