

**Garant****APMT 100305 TR, HB7525, Típus: ST900****Rendelési adatok**

Rendelés száma	215946 ST900
GTIN	4045197554468
Árucikk kategória	21A

**Leírás****Kivitel:**

Váltólapka erősen pozitív geometriával és csavart alakú éllefutással.

**Figyelem:**

Az irányértékek a 215800, 215803, 215850, 215853 és 215870 sz. marókra érvényesek.

Ha  $a_e = 0,3 \times D$  /  $a_{p,max} = 4,8$  mm.

Lapvastagság: 3,5 mm

Sarokrádiusz: 0,5 mm

Előtolás  $f_z$  / fog: 0,12 mm

**Műszaki leírás**

Típus	ST900
Előtolás $f_z$ / fog	0,12 mm
Sarokrádiusz	0,5 mm
Váltólapka ISO kód	APMT 100305 TR
Minőség	HB7525

Szerszámanyag	HM
Lapvastagság	3,5 mm
Termék fajtája	Váltólapka maráshoz

## Felhasználói adatok

	Felhasználás	V <sub>c</sub>	ISO kód
Acél < 500 N/mm <sup>2</sup>	alkalmas	390 m/min	P
Acél < 750 N/mm <sup>2</sup>	alkalmas	270 m/min	P
Acél < 900 N/mm <sup>2</sup>	alkalmas	230 m/min	P
Acél < 1100 N/mm <sup>2</sup>	feltételesen alkalmas	220 m/min	P
Acél < 1400 N/mm <sup>2</sup>	feltételesen alkalmas	200 m/min	P
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	alkalmas	250 m/min	M
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	feltételesen alkalmas	160 m/min	M
GG(G)	feltételesen alkalmas	180 m/min	K
Uni	alkalmas		
Olaj	alkalmas		
Nedvesen maximum	alkalmas		
Nedvesen minimum	alkalmas		
Száraz	alkalmas		
Levegő	alkalmas		