

**Garant****Élletörő maró 45°, Weldon szár, Ø D: 17,5mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	216100 17,5
GTIN	4045197429490
Árucikk kategória	210

**Leírás****Figyelem:**

A **211750 sz. 3,8 méretű** GARANT TQ nyomaték-csavarhúzó a **674252 sz. 15IP** méretű pengével használja.

**Műszaki leírás**

Hozzávaló váltólapka	SD.. 090308
Váltólapka csavar készlet	219805 (15IP; 3,8 Nm)
Teljes hossz $L_{ges}$	110 mm
Szár Ø $D_s$ h6	16 mm
Maximális leélezési Ø $D_{max}$	29,8 mm
Kinyúlási hossz $L_1$	25 mm
Vágóélek száma Z	3
Ø D	17,5 mm
Szárkivitel	Weldon szár
Leélezési szög hátra	45 fok
Beállítási szög $\kappa$	45 fok
belső hűtés	igen
Szerszámcsere	PowerCard

Termék fajtája

Élletőrő maró

**Tartozék**

Váltólapka csavar készlet10 darabos

219804

Nyomaték-csavarhúzó, fixen beállítva Beállított nyomaték  
3,8 Nm

211750 3,8

Váltólapka csavar készlet10 darabos

219805

PrecisionBit Torx Plus®-hoz, 1/4 col E 6,3 Torx Plus® profil  
15IP

674252 15IP