



Többszögű mágnes, Ferrit



Rendelési adatok

Rendelés száma	085964
GTIN	5012095018698
Árucikk kategória	08Q

Leírás

Kivitel:

30°-, 45°-, 60°-, 75°- és 90°-os szögekkel. Hőálló maximum 180°C-ig.

Műszaki leírás

Furat Ø	5 mm
Maximális névleges tartóerő	100 N
Vastagság	12 mm
Súly	0,3 kg
Magasság	65 mm
Maximális hőállóság	180 °C
Hossz	100,5 mm
Mágnesmag anyaga	Ferrit
Termék fajtája	Szögmágnes

