

**KOMET® 45°-os süllyesztő, Weldon szár, Süllyesztett fejű DIN csavarokhoz: M20****Rendelési adatok**

Rendelés száma	216600 M20
GTIN	4047109013032
Árucikk kategória	24D

Leírás**Felhasználás:**

Furatok és hosszlyukak **sorjázásához** és trapézfog-hornyok marásához. DIN szerinti finom süllyesztésekhez M10 – M20 csavarokhoz.

A stabil üzemi körülmény alapfeltétel (fúrógépeken nem használható).

Figyelem:

Hozzávaló háromélű váltólapkákat lásd a 216700; 216740; 216770 sz. alatt.

Műszaki leírás

Váltólapka csavar készlet	239653 10IP (2,8 Nm)
Hozzávaló váltólapka	TO.. 1403
Váltólapka 216700 sz.; 216740 sz.; 216770 sz.	26-660
Süllyesztett fejű DIN csavarokhoz	M20
Szár Ø D _s h ₆	20 mm
Maximális leélezési Ø D _{max}	37 mm
Vágóélek száma Z	2
Váltólapkák száma	2
Süllyesztési Ø D	19 mm
Teljes hossz L _{ges}	100 mm
Szárkivitel	Weldon szár

belső hűtés	nem
Süllyesztési szög	90 fok
Termék fajtája	Süllyesztők

Tartozék

Torx Plus® szorítócsavar készlet10 darabos Profil 10IP	239653 10IP
--	-------------