



Biztonsági lefúvató pisztoly fixen rögzített csővel „StarTip”, Fúvócső hossza: 90mm



Rendelési adatok

Rendelés száma	080251 90
GTIN	2050000970269
Árucikk kategória	08A

Leírás

Kivitel:

Hat külön nyílást tartalmaz, melynek csillapító hatás a követelménye; ezen felül a lefúvató pisztoly megfelel az OSHA biztonsági követelményeknek.

Lefúvató pisztoly fokozatmentesen szabályozható légárammal, csekély súllyal, rugalmas felfüggesztési lehetőséggel és egyszerű kezeléssel.

Biztonsági lefúvató pisztoly (208 sorozat) zajcsillapított fúvókával (79 dB (A)).

Felhasználás:

Ipari sűrített levegős berendezésekhez a teljesítmény-növekedése, gazdaságosságuk javítása és biztonságuk növelése érdekében.

Tartalom:

080290 sz. 1/4 méretű acél tömlőcsonk.

Figyelem:

A 320-as CEJN-sorozat megfelel az Eurostandard 7.6-nak (névleges Ø 7,6 mm, Euro-Profil) és az összes hagyományos rendszerrel kompatibilis.

Műszaki leírás

Fúvócső hossza	90 mm
Kifúvási zajszint	79 dB(A)
Átfolyási érték	190 l/min
Termék fajtája	Pisztoly

Tartozék

Védőpajzs, átlátszó, lefúvató pisztolyokhoz Külső Ø 100 mm

080256 100

Mágneses tartó készlet

080261

Közcsavar külső menettel 5 darabos készlet Külső menetes csatlakozó 1/4 coll

080290 1/4