

Yale

Futómű és szállítógörgő, LFL típus Forgatható görgők, Teherbírás: 1t



Rendelési adatok

Rendelés száma	086008 1
GTIN	4025092163880
Árucikk kategória	08Y

Leírás

Kivitel:

Karbantartásmentes futómű alkatrészek közepesen nehéz terhek szállításához. A csúszásgátló gumiköpennyel rendelkező, kopásálló nylon kerekek használhatóak egyenként, vagy rendszerre állíthatóak össze.

Négy billenthető és forgatható kerekes kivitel kopásálló nylonból.

Műszaki leírás

Súly	14 kg
Kerekek száma	4
Teherbírás	1 t
Kerék Ø	75 mm
Szélesség	340 mm
Hossz	430 mm
Gyártó jelölése	LFL-1-4
Kerék szélessége	46 mm
Magasság	120 mm
Termék fajtája	Nagy teherbírású kerekek

