



Teleszkópos univerzális létra, 4 részes, Létrafokok száma: 4X3



Rendelési adatok

| | |
|-------------------|---------------|
| Rendelés száma | 966111 4X3 |
| GTIN | 4003866419340 |
| Árucikk kategória | 96Z |

Leírás

Kivitel:

Multifunkcionális egyágú létra, álló létra és lépcsőre helyezhető létra egyben. A munkavégzési magasság minden változatban változtatható 280 mm létrafok távolságban. Létrafok-létraszár összekapcsolása nagy szilárdságú minőségi peremezéssel. Kompakt szállítási méret, helytakarékosan össze lehet tolni. Egyszerűen használható, automatikusan rögzülő alumínium biztonsági lamellás csukló. Biztonságosan állítható magasság 4 présöntött alumínium karral. Kihajtható kitámasztókkal egyágú létraként történő használathoz az EN 131-1 szabvány szerint (a 4x3 méretnél nem). A kitámasztók szállításnál, vagy állólétraként való használat esetén helytakarékosan behajthatóak.

Szabvány:

DIN EN 131.

Műszaki leírás

| | |
|---------------------------------|----------|
| Szélesség összecsukva | 0,5 m |
| Egyágú létra munkamagassága kb. | 3,85 m |
| Lépcső kivitele | Létrafok |

| | |
|---------------------------------|-------------------|
| Létrahossz kitolva | 2,98 m |
| Kétágú létra munkamagassága kb. | 2,75 m |
| Szélesség összecsukva | 1,05 m |
| Mélység összecsukva | 0,21 m |
| Lépcsőfokok száma | 4×3 |
| Szabvány | DIN EN 131-2 |
| Súly | 9 kg |
| Létratechnika teherbírása | 150 kg |
| Termék fajtája | Univerzális létra |