

Garant GREENPLUS

GARANT GreenPlus Acid Cleaner, Tartalom (ml ill. l): 200**Rendelési adatok**

Rendelés száma	088002 200
GTIN	4067263120513
Árucikk kategória	01L

Leírás**Kivitel:**

NSF tanúsítvánnyal. Az élelmiszeripar területén történő használathoz alkalmas.

A jelölésmentes **savas univerzális fegyver**. Biztonságosan és kíméletesen eltávolítja a rozsdát, a vízkövet és az ásványi szennyeződések. Vízzel keverhető 1:10 arányig. 200 literes műanyag hordó.

A felhasználás során hordja fel a tisztítószert és rövid hatóidő után a feloldott szennyeződés letörölhető vagy vízzel lemosható.

- **Jelölésmentes.**
- **Kézzel használható.**
- **NSF tanúsítvánnyal az élelmiszeripar számára.**
- **Szórópalackok és nyomáspertmetezők utántöltéséhez alkalmas.**

Műszaki leírás

pH-érték	2,2
Alak	folyékony
Kivitel	Hordó
Sűrűség	1,04 g/cm ³

Tárolási hőmérséklet	2 - 35 °C
Tartalom	200 l
Forráspont	100 °C
Fenntarthatóság	GARANT GreenPlus
Festék	Átlátszó
Sorozat	GreenPlus
Termék fajtája	Univerzális tisztítószer