

Garant**RDHX 1003 MOTN, HB7515, Típus: ST1400**

Rendelési adatok

Rendelés száma	212243 ST1400
GTIN	4045197554314
Árucikk kategória	21A

Leírás

Kivitel:**Minden váltólapka alkalmas 0° negatív és 7° pozitív tartókkal való alkalmazáshoz.****Figyelem:**Alkalmazási irányértékek, ha $a_e = 0,3 \times D$ / $a_{pmax} = 2,5$ mm.Előtolás f_z / fog: 0,22 mm

Váltólapka ISO kód: RDHX 1003 MOTN

Típus: ST1400

Műszaki leírás

Típus	ST1400
Váltólapka ISO kód	RDHX 1003 MOTN
Szerszámanyag	HM
Minőség	HB7515
Előtolás f_z / fog	0,22 mm
Cserék / élek száma	1

Termék fajtája

Váltólapka maráshoz

Felhasználói adatok

	Felhasználás	V_c	ISO kód
Acél < 500 N/mm ²	feltételesen alkalmas	430 m/min	P
Acél < 750 N/mm ²	feltételesen alkalmas	330 m/min	P
Acél < 900 N/mm ²	feltételesen alkalmas	270 m/min	P
Acél < 1100 N/mm ²	alkalmas	230 m/min	P
Acél < 1400 N/mm ²	alkalmas	200 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	feltételesen alkalmas	300 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	feltételesen alkalmas	210 m/min	M
GG(G)	feltételesen alkalmas	230 m/min	K
Olaj	alkalmas		
Nedvesen maximum	feltételesen alkalmas		
Nedvesen minimum	feltételesen alkalmas		
Száraz	alkalmas		
Levegő	alkalmas		