



Nagy előtolású maró MFH Harrier, Hengeres szár, Ø D / élek száma Z: 32/2Lmm



Rendelési adatok

Rendelés száma	222050 32/2L
GTIN	4960664707591
Árucikk kategória	250

Leírás

Leírás:

Az MFH Harrier nagy előtolású maró rövid megmunkálási időket tesz lehetővé a nagy fogásmélység melletti magas előtolási értékeknek köszönhetően. A konvex vágóélek és a fogásszög kombinációja csökkenti a forgácsoló erőt és minimalizálja a vibrációhajlamot

Felhasználás:

Sík, zseb- és horonymarásnál a termelékenység növeléséhez. Süllyesztőmarásnál a nagy kinyúlási hossz nem jelent gondot a csekély forgácsoló erő következtében.

Műszaki leírás

Váltólapka méret	10
Teljes hossz L_{ges}	200 mm
Maximális fogásmélység $a_{p,max}$	1,5 mm
Vágóélek száma Z	2
Váltólapka csavar	229717 (15IP; 3,5 Nm)
Vágóél Ø D_c	32 mm
Szár Ø D_s h6	32 mm
Ø D_3	15 mm
Kinyúlási hossz L_1	120 mm
Hozzávaló váltólapka	SOMT..

Maximális fogásmélység $a_{p,max}$ LD geometriánál	3,5 mm
belső hűtés	igen
Interpolációs marás $\varnothing D_{max}$	62 mm
Interpolációs marás $\varnothing D_{min}$	47 mm
Ferde bemarkási szög α_{max}	1,43 fok
Ferde bemarkási hossz L az α_{max} -hoz	14,4 mm
Beállítási szög κ	10 fok
Szárkivitel	Hengeres szár
Marási felhasználási	Ferde bemarkás
Marási felhasználási	Plunging
Marási felhasználási	Körmarás
Forgácsolási stratégia	HPC
Termék fajtája	Másolómaró

Tartozék

Szorítócsavar	229717
---------------	--------