


Garant**RDEX 1604 MOSN, HB7535, Típus: INOX**

Rendelési adatok

Rendelés száma	212305 INOX
GTIN	4045197303837
Árucikk kategória	21A

Leírás

Kivitel:**Minden váltólapka alkalmas 0° negatív és 7° pozitív tartókkal való alkalmazáshoz.****Figyelem:**Alkalmazási irányértékek, ha $a_e = 0,3 \times D$ / $a_{pmax} = 3,5$ mm.

Műszaki leírás

Típus	INOX
Váltólapka ISO kód	RDEX 1604 MOSN
Szerszámanyag	HM
Minőség	HB7535
Előtolás f_z / fog	0,3 mm
Cserék / élek száma	1
Termék fajtája	Váltólapka maráshoz

Felhasználói adatok

	Felhasználás	V_c	ISO kód
Acél < 500 N/mm ²	feltételesen alkalmas	175 m/min	P
Acél < 750 N/mm ²	feltételesen alkalmas	175 m/min	P
Acél < 900 N/mm ²	feltételesen alkalmas	160 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	alkalmas	160 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	alkalmas	140 m/min	M
Ti > 850 N/mm ²	feltételesen alkalmas	60 m/min	S
Nedvesen maximum	feltételesen alkalmas		
Száraz	alkalmas		