

Garant**RDHT 1604 MOFN pozitív, HU7710, Típus: ALU****Rendelési adatok**

Rendelés száma	212288 ALU
GTIN	4045197359582
Árucikk kategória	21A

Leírás**Kivitel:****Minden váltólapka alkalmas 0° negatív és 7° pozitív tartókkal való alkalmazáshoz.****Figyelem:**Alkalmazási irányértékek, ha $a_e = 0,3 \times D$ / $a_{pmax} = 5,0$ mm.Előtolás f_z / fog: 0,4 mm

Váltólapka ISO kód: RDHT 1604 MOFN

Típus: ALU

Műszaki leírás

Típus	ALU
Váltólapka ISO kód	RDHT 1604 MOFN
Szerszámanyag	HM
Minőség	HU7710
Előtolás f_z / fog	0,4 mm
Cserék / élek száma	1

Termék fajtája

Váltólapka maráshoz

Felhasználói adatok

	Felhasználás	V_c	ISO kód
Alu műanyagok	alkalmas	400 m/min	N
Alu (rövid forgácsú)	alkalmas	300 m/min	N
Alu > 10% Si	alkalmas	300 m/min	N
Grafit, GFK, CFK	feltételesen alkalmas		
Nedvesen maximum	alkalmas		
Száraz	feltételesen alkalmas		