

**Nagy előtolású maró MFH Harrier, furattal, Ø D / élek száma Z: 80/5mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	222065 80/5
GTIN	4960664707744
Árucikk kategória	250

Leírás**Leírás:**

Az MFH Harrier nagy előtolású maró rövid megmunkálási időket tesz lehetővé a nagy fogásmélység melletti magas előtolási értékeknek köszönhetően. A konvex vágóélek és a fogásszög kombinációja csökkenti a forgácsoló erőt és minimalizálja a vibrációhajlamot

Felhasználás:

Sík, zseb- és horonymarásnál a termelékenység növeléséhez. Süllyesztőmarásnál a nagy kinyúlási hossz nem jelent gondot a csekély forgácsoló erő következtében.

Műszaki leírás

Maximális fogásmélység $a_{p,max}$	2 mm
Hozzávaló váltólapka	SOMT..
Felfogó furat Ø	27 mm
Teljes hossz L_{ges}	63 mm
Vágóél Ø D_c	80 mm
Maximális fogásmélység $a_{p,max}$ LD geometriánál	5 mm
Ø D_3	56 mm

Váltólapka méret	14
Váltólapka csavar	229719 (20IP; 4,5 Nm)
Vágóélek száma Z	5
belső hűtés	igen
Interpolációs marás $\varnothing D_{\min}$	136 mm
Interpolációs marás $\varnothing D_{\max}$	158 mm
Ferde bemarási hossz L az α_{\max} -hoz	55 mm
Ferde bemarási szög α_{\max}	0,38 fok
Beállítási szög κ	10 fok
Fz helikális	0,7
Szárkivitel	furattal
Marási felhasználási	horonymarás
Marási felhasználási	Ferde bemarás
Marási felhasználási	Üregmarás
Forgácsolási stratégia	HPC
Termék fajtája	Másolómaró

Tartozék

Szorítócsavar	229719
---------------	--------