


**Garant****RDHX 12T3 MOTN, HB7525, Típus: ST900**

## Rendelési adatok

Rendelés száma	212272 ST900
GTIN	4045197554321
Árucikk kategória	21A

## Leírás

**Kivitel:****Minden váltólapka alkalmas 0° negatív és 7° pozitív tartókkal való alkalmazáshoz.****Figyelem:**Alkalmazási irányértékek, ha  $a_e = 0,3 \times D$  /  $a_{pmax} = 4,0$  mm.Előtolás  $f_z$  / fog: 0,22 mm

Váltólapka ISO kód: RDHX 12T3 MOTN

Típus: ST900

## Műszaki leírás

Típus	ST900
Váltólapka ISO kód	RDHX 12T3 MOTN
Szerszámanyag	HM
Minőség	HB7525
Előtolás $f_z$ / fog	0,22 mm
Cserék / élek száma	1

Termék fajtája

Váltólapka maráshoz

**Felhasználói adatok**

	<b>Felhasználás</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>ISO kód</b>
Acél < 500 N/mm <sup>2</sup>	alkalmas	380 m/min	P
Acél < 750 N/mm <sup>2</sup>	alkalmas	290 m/min	P
Acél < 900 N/mm <sup>2</sup>	alkalmas	240 m/min	P
Acél < 1100 N/mm <sup>2</sup>	feltételesen alkalmas	210 m/min	P
Acél < 1400 N/mm <sup>2</sup>	feltételesen alkalmas	170 m/min	P
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	feltételesen alkalmas	240 m/min	M
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	feltételesen alkalmas	170 m/min	M
GG(G)	feltételesen alkalmas	200 m/min	K
Olaj	alkalmas		
Nedvesen maximum	alkalmas		
Nedvesen minimum	alkalmas		
Száraz	alkalmas		
Levegő	alkalmas		