

Garant**Fordítóvas, állítható megerősített, Típus: 5****Rendelési adatok**

Rendelés száma	148350 5
GTIN	4067263461203
Árucikk kategória	11K

Leírás**Kivitel:**

Edzett szorítópozákkal és acél karral. Szűk helyeken történő használathoz az egyik acél kar lecsavarozható.

Megerősített kivitel. Minden méret kiváló minőségű acél házzal és tömör acél markolatokkal, optimalizált befogó mechanikával.

Műszaki leírás

Teljes hossz	700 mm
Befogási tartomány □	7 - 20 mm
Kézi menetfűró DIN 352	M12 – M33
Kézi dörzsár Ø-höz DIN 206	9 - 26 mm
Szabvány	DIN 1814
Termék fajtája	Fordítóvas