

**Garant****GARANT Master Mute furatkés, jobbos, Szár Ø / lapkaméret: 32/11 mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	260326 32/11
GTIN	4067263622925
Árucikk kategória	29E

**Leírás****Kivitel:**

Kerek szár befogófelület nélkül.

**Figyelem:**

Ne az S jelölésű részen fogja be!

**Műszaki leírás**

Legkisebb előfúrási Ø D <sub>min</sub>	40 mm
Kinyúlási hossz L <sub>1</sub>	160 mm
Hozzávaló váltólapka	DC.. 11T3..
Középtolódás L <sub>3</sub>	22 mm
Teljes hossz L	277 mm
Szár Ø D <sub>s</sub>	32 mm
Beállítási szög κ	93 fok
Kés ISO kódja	A32X SDUCR/L11
Váltólapka csavar készlet	269028 50
Sorozat	Master Mute
Lapkaméret	11 mm
Nem befogható tartomány S	192 mm
Szabvány	DIN 8024
Felhasználás módja	jobbos

Rezgés	csillapított
belső hűtés	igen
Felhasználás	Belső hosszsztergálás
Termék fajtája	Furatkés