

**Garant****GARANT Master Mute furatkés, jobbos, Szár Ø / lapkaméret: 20/11 mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	260326 20/11
GTIN	4067263619802
Árucikk kategória	29E

**Leírás****Kivitel:**

Kerek szár befogófelület nélkül.

**Figyelem:**

Ne az S jelölésű részen fogja be!

**Műszaki leírás**

Kés ISO kódja	A20X SDUCR/L11
Sorozat	Master Mute
Lapkaméret	11 mm
Középtolódás $L_3$	13 mm
Legkisebb előfúrási Ø $D_{min}$	25 mm
Teljes hossz L	177 mm
Váltólapka csavar készlet	269028 50
Hozzávaló váltólapka	DC.. 11T3..
Beállítási szög $\kappa$	93 fok
Kinyúlási hossz $L_1$	100 mm
Szár Ø $D_s$	20 mm
Nem befogható tartomány S	120 mm
Szabvány	DIN 8024
Felhasználás módja	jobbos

Rezgés	csillapított
belső hűtés	igen
Felhasználás	Belső hosszsztergálás
Termék fajtája	Furatkés