

Garant**GARANT Master Mute furatkés, jobbos, Szár Ø / lapkaméret: 32/09mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	260044 32/09
GTIN	4067263622987
Árucikk kategória	29E

Leírás**Kivitel:**

Kerek szár befogófelület nélkül.

Figyelem:

Ne az S jelölésű részen fogja be!

Műszaki leírás

Hozzávaló váltólapka	CC.. 09T3..
Középtolódás L ₃	22 mm
Szár Ø D _s	32 mm
Kinyúlási hossz L ₁	160 mm
Váltólapka csavar készlet	269028 50
Beállítási szög κ	95 fok
Legkisebb előfúrási Ø D _{min}	40 mm
Kés ISO kódja	A30X SCLCR/L09
Teljes hossz L	277 mm
Lapkaméret	9 mm
Sorozat	Master Mute
Nem befogható tartomány S	192 mm
Szabvány	DIN 8024
Felhasználás módja	jobbos

Rezgés	csillapított
belső hűtés	igen
Felhasználás	Belső hosszsztergálás
Termék fajtája	Furatkés