

Garant**GARANT Master Mute furatkés, jobbos, Szár Ø / lapkaméret: 25/09mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	260044 25/09
GTIN	4067263622970
Árucikk kategória	29E

Leírás**Kivitel:**

Kerek szár befogófelület nélkül.

Figyelem:

Ne az S jelölésű részen fogja be!

Műszaki leírás

Legkisebb előfúrási Ø D _{min}	32 mm
Váltólapka csavar készlet	269028 50
Lapkaméret	9 mm
Teljes hossz L	222 mm
Kés ISO kódja	A25X SCLCR/L09
Sorozat	Master Mute
Szár Ø D _s	25 mm
Középtolódás L ₃	17 mm
Kinyúlási hossz L ₁	125 mm
Hozzávaló váltólapka	CC.. 09T3..
Beállítási szög κ	95 fok
Nem befogható tartomány S	155 mm
Szabvány	DIN 8024
Felhasználás módja	jobbos

Rezgés	csillapított
belső hűtés	igen
Felhasználás	Belső hosszsztergálás
Termék fajtája	Furatkés