

Garant**GARANT Master Mute furatkés, balos, Szár Ø / lapkaméret: 25/11mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	260921 25/11
GTIN	4067263623465
Árucikk kategória	29E

Leírás**Kivitel:**

Kerek szár befogófelület nélkül.

Figyelem:

Ne az S jelölésű részen fogja be!

Műszaki leírás

Teljes hossz L	222 mm
Váltólapka csavar készlet	269028 47
Lapkaméret	11 mm
Beállítási szög κ	90 fok
Kés ISO kódja	A25X STFCCR/L11
Kinyúlási hossz L ₁	125 mm
Szár Ø D _s	25 mm
Hozzávaló váltólapka	TC.. 1102..
Sorozat	Master Mute
Legkisebb előfúrási Ø D _{min}	32 mm
Középtolódás L ₃	17 mm
Nem befogható tartomány S	155 mm
Szabvány	DIN 8024
Felhasználás módja	balos

Rezgés	csillapított
belső hűtés	igen
Felhasználás	Belső hosszsztergálás
Termék fajtája	Furatkés