

Garant**GARANT Master Mute furatkés, balos, Szár Ø / lapkaméret: 40/16mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	260921 40/16
GTIN	4067263623489
Árucikk kategória	29E

Leírás**Kivitel:**

Kerek szár befogófelület nélkül.

Figyelem:

Ne az S jelölésű részen fogja be!

Műszaki leírás

Teljes hossz L	345 mm
Sorozat	Master Mute
Legkisebb előfúrási Ø D _{min}	50 mm
Hozzávaló váltólapka	TC.. 16T3..
Lapkaméret	16 mm
Beállítási szög κ	90 fok
Kés ISO kódja	A40X STFCCR/L16
Szár Ø D _s	40 mm
Váltólapka csavar készlet	269028 50
Középtolódás L ₃	27 mm
Nem befogható tartomány S	240 mm
Szabvány	DIN 8024
Felhasználás módja	balos
Rezgés	csillapított

belső hűtés	igen
Felhasználás	Belső hosszsztergálás
Termék fajtája	Furatkés