

**Garant****GARANT Master Mute furatkés, balos, Szár Ø / lapkaméret: 32/16mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	260921 32/16
GTIN	4067263623472
Árucikk kategória	29E

**Leírás****Kivitel:**

Kerek szár befogófelület nélkül.

**Figyelem:**

Ne az S jelölésű részen fogja be!

**Műszaki leírás**

Váltólapka csavar készlet	269028 50
Középtolódás L <sub>3</sub>	22 mm
Teljes hossz L	277 mm
Kinyúlási hossz L <sub>1</sub>	160 mm
Szár Ø D <sub>s</sub>	32 mm
Lapkaméret	16 mm
Hozzávaló váltólapka	TC.. 16T3..
Beállítási szög κ	90 fok
Legkisebb előfúrási Ø D <sub>min</sub>	40 mm
Sorozat	Master Mute
Kés ISO kódja	A32X STFCL/L16
Nem befogható tartomány S	192 mm
Szabvány	DIN 8024
Felhasználás módja	balos

Rezgés	csillapított
belső hűtés	igen
Felhasználás	Belső hosszsztergálás
Termék fajtája	Furatkés