

HOLEX**Alaptest Hengeres szár, belső hűtéssel, 3×D, Típus: 18****Rendelési adatok**

Rendelés száma	232245 18
GTIN	4045197658081
Árucikk kategória	22G

Leírás**Kivitel:**

Belső hűtéssel.

Egyenes hornyú.**Figyelem:**

További méretek külön rendelésre szállíthatóak.

belső hűtés: igen

Vágóélek száma Z: 2

Ø tartomány D_c: 18 - 24 mmHasznos hossz L₁: 66,7 mmSzár Ø D_s: 25 mmSzárhossz L_s: 56 mm

Szorítócsavarok: 232990 TX9

Műszaki leírás

Szorítócsavarok	232990 TX9
Hasznos hossz L ₁	66,7 mm
Ø tartomány D _c	18 - 24 mm
Szár Ø D _s	25 mm
Szárhossz L _s	56 mm
Vágóélek száma Z	2
Kivitel	3×D
Szár	ISO 9766

belső hűtés	igen
Termék fajtája	Váltólapkás fúró

Tartozék

Torx® csavar készlet 10 darabos Profil TX8	232990 TX8
Nyomaték-csavarhúzó, fixen beállítva Beállított nyomaték 2,2 Nm	211750 2,2
PrecisionBit Torx®-hoz, E 6,3 szár Torx® profil TX9	674248 TX9
Torx® csavar készlet 10 darabos Profil TX9	232990 TX9