

**BDMT 070302 ER-JS, PR1535, Típus: INOX****Rendelési adatok**

| | |
|-------------------|---------------|
| Rendelés száma | 227148 INOX |
| GTIN | 4960664731152 |
| Árucikk kategória | 25A |

Leírás**Figyelem:**

Alkalmazási irányértékek, ha $a_e = 0,3 \times D$. Pontos 90° $a_p = 4$ mm-ig.

Műszaki leírás

| | |
|----------------------|---------------------|
| Sarokrádiusz | 0,2 mm |
| Típus | INOX |
| Előtolás f_z / fog | 0,05 – 0,08 mm |
| Minőség | PR1535 |
| Váltólapka ISO kód | BDMT 070302 ER-JS |
| Minőség | PR1535 |
| Szerszámanyag | Keményfém |
| Bevonat | bevonattal |
| Termék fajtája | Váltólapka maráshoz |

Felhasználói adatok

| | Felhasználás | V_c | ISO kód |
|------------------------------|-----------------------|----------------------|----------------|
| INOX < 900 N/mm ² | alkalmas | 160 m/min | M |
| INOX > 900 N/mm ² | alkalmas | 160 m/min | M |
| Ti > 850 N/mm ² | alkalmas | 50 m/min | S |
| Nedvesen maximum | feltételesen alkalmas | | |
| Nedvesen minimum | feltételesen alkalmas | | |
| Száraz | alkalmas | | |
| Levegő | alkalmas | | |