

Mitutoyo

Digitális magasságmérő és előrajzoló készülék, adatkimenettel, Előrajzolósi magasság: 300mm



Rendelési adatok

Rendelés száma	445136 300
GTIN	4946368859248
Árucikk kategória	44A

Leírás

Kivitel:

ABSOLUTE mérőléc, nincs új referenciapont-beállítás az ismételt bekapcsolást követően és korlátlan elmozdulási sebesség. Nagy és könnyen járó kézikerék. Keményfémbetétes rajztű és Digimatic adatkimenet. Nagyméretű LCD kijelző (számjegymagasság 12 mm) az egyszerű, hibamentes leolvasás érdekében.

Tartalom:

Elem 081560 sz. 357 méret, 1 keményfémbetétes rajztű 443510 sz. 300 méret.

Opcionális tartozék:

445180 sz. tartó. 497080 sz. adatkábel.

Műszaki leírás

Energiaellátás	Elemes
Mérőoszlop keresztmetszet	35×12 mm
Talpfelület hossz	149 mm
Talpfelület szélesség	100 mm

A mellékelt elemek / akkuk cikkszám	081560 357
Hibahatár	0,03 mm
Előrajzoló magasság	300 mm
Leolvasás	0,01 mm
Elem élettartama kb.	20000 óra
A tartalmazott elemek száma	1
Szabvány	Gyári szabvány
Számjegy magassága	12 mm
Interfész	Digimatic csatlakozó
Interfész	USB csatlakozó
Mért érték rögzítése	Nullpont egyszeri beállítása
Preset funkció	igen
Méréstechnika	digitális
Kalibrálás	E1
Termék fajtája	Magasságmérő és előrajzoló készülék

Szolgáltatások

KalibrálásMagasságmérő tolómérő / Magasságmérő előrajzoló Max. méréstartomány 300 mm	024630 300
DAkKS kalibrálásMagasságmérő tolómérő / Magasságmérő előrajzoló Max. méréstartomány 300 mm	024640 300

Tartozék

Gombelemek / speciális elemek Elem típusa 357	081560 357
Tartalék rajztű, keményfém betétes Rajzoló magasság 300 mm	443510 300