



## Kézi menetfúró készlet, bevonat nélkül, G: G3/4



### Rendelési adatok

Rendelés száma	130660 G3/4
GTIN	4067263036463
Árucikk kategória	12G

### Leírás

#### Kivitel:

2 részes, **elő- és készrevágó menetfúróból álló** készlet.

#### Felhasználás:

**Hengeres Whitworth csőmenet**hez DIN-ISO 228/1 (tömített menetes kötésekhöz nem alkalmas).

### Műszaki leírás

Teljes hossz L	90 mm
Szár négyszög □	16 mm
Menet / coll	14
Menetméret	G3/4
Magfurat Ø	24,5 mm
Szerszámanyag	HSS
Menet Ø	26,44 mm
Menetemelkedés	1,814 mm
Szár Ø D <sub>s</sub>	20 mm
Menetmélység	79,32 mm
Bevonat	bevonat nélkül

Menetfajta	G
Profilszög	55 fok
Szabvány	DIN 5157
Bekezdő alak	C
Bekezdő alak	D
Szár	Hengeres szár, h9
belső hűtés	nem
Felhasználás furattípusnál	max. 3×D zsákfuratnál
Felhasználás furattípusnál	max. 3×D átmenő furatnál
Vágásirány	jobbos
Menetszerszám fajtája	Kézi menetfúrók
Színes gyűrű	nincs
Termék fajtája	Menetfúró

## Felhasználói adatok

	Felhasználás	V <sub>c</sub>	ISO kód
Alu műanyagok	feltételesen alkalmas		
Alu (rövid forgácsú)	feltételesen alkalmas		
Alu > 10% Si	feltételesen alkalmas		
Acél < 500 N/mm <sup>2</sup>	alkalmas		
Acél < 750 N/mm <sup>2</sup>	alkalmas		
Acél < 900 N/mm <sup>2</sup>	alkalmas		
GG(G)	feltételesen alkalmas		
Uni	alkalmas		
Olaj	alkalmas		
Száraz	feltételesen alkalmas		