



## Lefúvató és folyadékszóró pisztoly, beállítható vízcsatlakozó



### Rendelési adatok

Rendelés száma	080253
GTIN	7391390268860
Árucikk kategória	08A

### Leírás

#### Kivitel:

Lefúvató pisztoly fokozatmentesen szabályozható légárammal, csekély súllyal, rugalmas felfüggesztési lehetőséggel és egyszerű kezeléssel.

**Lefúvató- és folyadékszóró pisztoly** Jet fúvókával, **beállítható sugár** (szórt és pontszerű) **szabályozható átfolyással**. (Levegő: 200 – 1200 l/perc, folyadék: 7 – 46 l/perc).

Acél, folyadékhoz való csomaggal.

#### Figyelem:

**A 320-as CEJN-sorozat megfelel az Eurostandard 7.6-nak (névleges Ø 7,6 mm, Euro-Profil) és az összes hagyományos rendszerrel kompatibilis.**

A vízcsatlakozáshoz a hozzávaló gyorszáras csatlakozót a 080149 sz. 1/2 méret alatt találja.

### Műszaki leírás

Átfolyási érték	200 - 1200 l/min
Folyadék átfolyási érték	7 - 46 l/min
Levegő átfolyási érték	200 - 1200 l/min
Termék fajtája	Pisztoly

