

**Alaptest Hengeres szár, belső hűtéssel, 5×D, Típus: 12****Rendelési adatok**

Rendelés száma	232250 12
GTIN	4045197589033
Árucikk kategória	22G

Leírás**Kivitel:**

Belső hűtéssel.

Figyelem:

További méretek külön rendelésre szállíthatóak.

belső hűtés: igen

Vágóélek száma Z: 2

Ø tartomány D_c: 12 - 12,5 mmHasznos hossz L₁: 60,3 mmSzár Ø D_s: 20 mmSzárhossz L_s: 50 mm

Szorítócsavarok: 232990 TX7

Műszaki leírás

Ø tartomány D _c	12 - 12,5 mm
Szorítócsavarok	232990 TX7
Szár Ø D _s	20 mm
Hasznos hossz L ₁	60,3 mm
Szárhossz L _s	50 mm
Vágóélek száma Z	2
Kivitel	5×D
Szár	ISO 9766
belső hűtés	igen

Termék fajtája

Váltólapkás fúró

TartozékNyomaték-csavarhúzó, fixen beállítva Beállított nyomaték
0,6 Nm

211750 0,6

Torx® csavar készlet 10 darabos Profil TX7

232990 TX7

PrecisionBit Torx®-hoz, E 6,3 szár Torx® profil TX7

674248 TX7