

**Garant****Digitális kengyeles mikrométer HCT IP67 és Bluetooth, Méréstartomány: 75-100mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	421575 75-100
GTIN	4067263036685
Árucikk kategória	41B

**Leírás****Kivitel:**

Innovatív IP67 HCT kengyeles mikrométer Bluetooth 5.0-val és **nagyméretű 12 mm-es számjegyekkel** kontrasztos kijelzőn. Nagyon hosszú elemes működési idő a modern, energiahatékony mérőrendszernek köszönhetően. Az automatikus kikapcsolásnak köszönhetően nagyon hosszú elem működési idő érhető el. Praktikus HOLD funkció a mért érték kimerevítéséhez a biztonságos leolvasás érdekében. Edzett és köszörült mérőorsó. Keményfém mérőfelületek élettöréssel. Előre vezetett racsnival gyors forgatással. Festett acélkengyel hőszigeteléssel. Átkapcsolás relatívról abszolút mérésre. Nullázás tetszőleges helyzetben. Kompatibilis az opcionális HCT (Hoffmann Group Connected Tools) mobil applikációval (ingyenesen elérhető Android-hoz és iOS-hez) és a HCT Windows applikációval (elérhető Windowshoz). Human Interface Device (HID) által is használható.

**Funkció:**

IP67: Rövid idejű vízbe merítés és por behatolása ellen védett (porzáró), valamint teljes érintésvédelemmel rendelkezik.

**Tartalom:**

1 elemmel, 081560 sz., CR 2032 méret. 1 beállító etalon.

**Műszaki leírás**

Méréstartomány	75 - 100 mm
----------------	-------------

A tartalmazott elemek száma	1
Sorozat	HCT
Orsóemelkedés	1 mm
Beállító etalonok száma	1
Elem típusa	Gombelem
Rádiójeles használat	HID (Human Interface Device)
Rádiójeles használat	HCT Mobile App
Rádiójeles használat	HCT Windows App
Energiaellátás	Elemes
IP védettségi osztály	IP 67
Orsó Ø	6,5 mm
Mérőfelületek kivitele	Keményfém
Leolvasás	0,0005 coll
Leolvasás	0,001 mm
LCD kijelző számmagassága	12 mm
Kalibrálás	B2
Hibahatár	3 µm
A mellékelt elemek / akkuk cikkszám	081560 CR2032
Orsó kivitele	edzetek és köszörültek
Szabvány	Gyári szabvány
Átkapcsolható leolvasás	mm / inch
Interfész	Bluetooth kapcsolat
Relatív / abszolút mérés átkapcsolás	igen
Méréstechnika	digitális
Csomagolás	Stabil doboz
Termék fajtája	Kengyeles mikrométer

## Szolgáltatások

022050 100

DAkKS kalibrálásKengyeles mikrométer beállító etalonnal  
Max. méréstomány 100 mm

KalibrálásKengyeles mikrométer beállító etalonnal Max.  
méréstomány 100 mm

022040 100

### Tartozék

Gombelemek / speciális elemek Elem típusa CR2032

081560 CR2032