



LED-es reflektor fényerő szabályozással CONNECT, Típus: NOVA-4



Rendelési adatok

Rendelés száma	081233 NOVA-4
GTIN	5708997006726
Árucikk kategória	07A

Leírás

Kivitel:

A Scangrip CONNECT munkalámpák a CAS rendszeren alapulnak, és kompatibilisek az összes vezető elektromos szerszám gyártó 18 V-os akkumulátoraival is.

Nagy teljesítményű akkus LED-es reflektor fényerő szabályozás funkcióval. Az alumínium fröccsöntött ház extrém robusztus és

ellenáll ez erős lökéseknek, ütéseknek és rezgéseknek. A CAS 12 V és 18 V akkukkal, a vezető elektromos szerszám gyártók 18 V-os akkumulátoraival való használathoz, vagy a SCANGRIP® áramellátáshoz való

közvetlen csatlakozáshoz.

- **A BLUETOOTH fényvezérlés akár négy lámpa be-/kikapcsolását és a mindenkori feladat fényteljesítményének öt fokozatban történő szabályozását is lehetővé teszi.**
- **Levehető diffúzorral.**
- **Integrált hordozó fogantyú és új talp a rugalmas beigazításhoz, valamint a SCANGRIP® állványra vagy a mágneses tartókra történő közvetlen felszereléshez.**

Funkció:

IP65: Vízszugár ellen minden irányból és por behatolása ellen védett (porzáró), valamint teljes érintésvédelemmel rendelkezik.

Tartalom:

A lámpákat akku és töltőkészülék nélkül szállítjuk.

Figyelem:

Hozzávaló akkukat, töltőkészülékeket, valamint a vezetékes ellátáshoz tápegységeket a 073870 - 073890 és 081249 sz. alatt találja.

Műszaki leírás

Akkumulátor típus	Lítium-ion
Fényáram	400 - 4000 lm
Teljes magasság	230 mm
A tartalmazott akkumulátorok száma	0
IP védettségi osztály	IP 65
Teljes hossz	240 mm
Energiaellátás	Akkus
Teljes szélesség	104 mm
Akkumulátor-feszültség	12 V
Akkumulátor-feszültség	18 V
Termék fajtája	Sugárzó