

Garant**Furatkés acél, jobbos, Szár Ø / lapkaméret: 12/07mm**

Rendelési adatok

Rendelés száma	269988 12/07
GTIN	4067263787082
Árucikk kategória	21T

Műszaki leírás

Befogási magasság L ₂	11 mm
Váltólapka csavar készlet	269028 7
Szár Ø D _s	12 mm
Teljes hossz L	140 mm
Kés ISO kódja	A12L SDQCR/L07
Középtolódás L ₃	8 mm
Fejhossz L ₁	25 mm
Legkisebb előfúrási Ø D _{min}	15 mm
Hozzávaló váltólapka	DC.. 0702..
Felhasználás módja	jobbos
Belső kiesztergálási mélység max.	3×D
belső hűtés	igen
Felhasználás	Belső hosszesztergálás
Termék fajtája	Furatkés