

Garant**„4 in 1” esztergáló és fúrószerszám 1,5×D, balos, Ø DC: 14mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	268405 14
GTIN	4067263802235
Árucikk kategória	21X

Leírás**Kivitel:**

Hengeres szár.

Felhasználás:

1. Homloklfelületek síkesztergálása.
2. Fúrás (fel- és telibefúrás) – sík furatfenék.
3. Belső hosszesztergálás.
4. Külső hosszesztergálás.

Figyelem:

- **A lehető legnagyobb sarokrádiuszokat és tartó méreteket kell választani.**
- **Furattűrés + 0,15 mm (meghajtott szerszámokkal végzett folyamatoknál).**
- **Névleges Ø feletti fúrásnál anyagmaradvány marad vissza.**
- **Fúrás közben mindig belső hűtéssel dolgozzon (legalább 5 bar).**

Műszaki leírás

Névleges Ø D	14 mm
Teljes hossz L	110 mm
Szár Ø D _s	16 mm
Váltólapka csavar készlet	269028 48 (IP7; 0,9 Nm)
Hozzávaló váltólapka	ZCMX 07..
Hasznos hossz L ₁	21 mm
Sorozat	„4 az 1-ben”
Felhasználás módja	balos

belső hűtés	igen
Termék fajtája	Furatkés

Tartozék

Váltólapka csavar készlet Típus 40	269028 40
------------------------------------	-----------