

**Garant****GARANT Master eco esztergakés rövid, balos, Szár- / lapkaméret: 25/15mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	250631 25/15
GTIN	4067263122326
Árucikk kategória	21U

**Leírás****Kivitel:**

Nagy hatékonyságú hűtés közvetlenül az élnél és további hátlap hűtés.

**Figyelem:**

A hűtőfolyadék eljuttatása a szár alján lévő hosszlyukon keresztül a 319006 – 319136 ill. 317900 sz. GARANT Master eco befogókkal < 125 mm szárhossznál. Opcionális csatlakozási lehetőség a 269207 és 269208 sz. összekötővel (G 1/8 col).

**Műszaki leírás**

Hozzávaló váltólapka	DN.. 1506..
Fejhossz L <sub>1</sub>	40 mm
Sorozat	Master Eco
Csavar alátétlapkához	259027 8
Kés ISO kódja	DDJNR/L 2525X15
Lapkaméret	15 mm
Szárméret	25 mm
Alátétlapka	259031 50
Szorítóköröm, csavar, rugó	259036 24
Működő szélesség L <sub>4</sub>	32 mm

Teljes hossz L	110 mm
Szabvány	Gyári szabvány
Felhasználás módja	balos
belső hűtés	igen
Beállítási szög $\kappa$	93 fok
Felhasználás	Külső hosszsztergálás
Felhasználás	Síkesztergálás
Termék fajtája	Esztergakés