

Garant**GARANT Master eco esztergakés, balos, Szár- / lapkaméret: 20/08mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	251915 20/08
GTIN	4067263122357
Árucikk kategória	21U

Leírás**Kivitel:**

Nagy hatékonyságú hűtés közvetlenül az élnél és további hátlap hűtés.

Figyelem:

A hűtőfolyadék eljuttatása a szár alján lévő hosszlyukon keresztül a 319006 – 319136 ill. 317900 sz. GARANT Master eco befogókkal < 125 mm szárhossznál. Opcionális csatlakozási lehetőség a 269207 és 269208 sz. összekötővel (G 1/8 col).

Műszaki leírás

Alátétlapka	259033 6
Sorozat	Master Eco
Fejhossz L ₁	35 mm
Csavar alátétlapkához	259027 9
Szárméret	20 mm
Lapkaméret	8 mm
Szorítóköröm, csavar, rugó	259036 26
Hozzávaló váltólapka	WN.. 0804..
Kés ISO kódja	DWLNR/L 2020K08
Működő szélesség L ₄	25 mm
Teljes hossz L	125 mm

Szabvány	Gyári szabvány
Felhasználás módja	balos
belső hűtés	igen
Beállítási szög κ	95 fok
Felhasználás	Külső hosszesztergálás
Felhasználás	Síkesztergálás
Termék fajtája	Esztergakés