

**Garant****GARANT Master Eco esztergakés, rövid, jobbos, Szár- / lapkaméret: 20/16mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	261136 20/16
GTIN	4067263122616
Árucikk kategória	21U

**Leírás****Kivitel:**

Nagy hatékonyságú hűtés közvetlenül az élnél és további hátlap hűtés.

**Figyelem:**

A hűtőfolyadék eljuttatása a szár alján lévő hosszlyukon keresztül a 319006 – 319136, ill. 317900 sz. GARANT Master eco befogókkal < 125 mm szárhossznál. Opcionális csatlakozási lehetőség a 269207 és 269208 sz. összekötővel (G 1/8 col).

**Műszaki leírás**

Csavar alátétlapkához	269013 7
Váltólapka csavar készlet	269023 3
Fejhossz L <sub>1</sub>	40 mm
Hozzávaló váltólapka	VC.. 1604..
Szárméret	20 mm
Sorozat	Master Eco
Működő szélesség L <sub>4</sub>	25 mm
Lapkaméret	16 mm
Alátétlapka	259033 5
Kés ISO kódja	SVJCR/L 2020H16
Teljes hossz L	100 mm

Szabvány	Gyári szabvány
Felhasználás módja	jobbos
belső hűtés	igen
Beállítási szög κ	93 fok
Felhasználás	Külső hosszesztergálás
Felhasználás	Síkesztergálás
Termék fajtája	Esztergakés