

Garant**GARANT Master eco esztergakés körmös szorítással, jobbos, Szár- / lapkaméret L: 20/16mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	272004 20/16
GTIN	4067263122678
Árucikk kategória	21U

Leírás**Kivitel:**

Nagy hatékonyságú hűtés közvetlenül az élnél és további hátlap hűtés.

Tartalom:

1,5°-os alátétlapkával.

Figyelem:

A hűtőfolyadék eljuttatása a szár alján lévő hosszlyukon keresztül a 319006 – 319136, ill. 317900 sz. GARANT Master eco befogókkal < 125 mm szárhossznál. Opcionális csatlakozási lehetőség a 269207 és 269208 sz. összekötővel (G 1/8 col).

Műszaki leírás

Sorozat	Master Eco
Működő szélesség L ₄	25 mm
Szárméret	20 mm
Alátétlapka csavar	279824 1
Szorítóköröm, csavar,O-gyűrű	279835 3
Alátétlapka 1,5°	279819 1
Fejhossz L ₁	30 mm
Teljes hossz L	90 mm

Lapkaméret	16 mm
Felhasználás módja	jobbos
belső hűtés	igen
Termék fajtája	Esztergakés