



PU szövetbetétes tömlő, kék, Hossz 25 m, Tömlő belső Ø (névleges méret): 13mm



Rendelési adatok

Rendelés száma	080221 13
GTIN	7391390300461
Árucikk kategória	08A

Leírás

Kivitel:

Nagyon könnyű, flexibilis és kopásálló PU tömlő. Kiváló ellenálló képesség olajokkal, oldószerekkel és nem vizes oldatokkal szemben. Üzemi nyomás 16 bar. Tömlő poliészter szálerősítéssel. Hőmérséklet tartomány -15 °C és 60 °C között.

Műszaki leírás

Tömlő külső Ø	18 mm
Anyag	PU szövetbetétes tömlő
Tömlőhossz	25 m
Tömlő belső Ø (névleges méret)	13 mm
Festék	kék
Maximális üzemi nyomás	16 bar
Terméknév attribútum	Hossz 25 m
Termék fajtája	Tömlő

