

Garant GREENPLUS

GARANT GreenPlus ultrahangos tisztítószeresek Sonic Cleaner AC, Savas, Tartalom: 5l



Rendelési adatok

Rendelés száma	088018 5
GTIN	4067263733140
Árucikk kategória	01L

Leírás

Kivitel:

Garant Green Plus **ultrahangos tisztítószer** - csúcsteljesítmény maximális rugalmassággal. Komplex munkadarab geometriákkal és érzékeny felületekkel dolgozik? Akkor a Sonic Cleaner sorozat az Ön számára készült. A kifejezetten ultrahangos berendezésekhez készült GARANT GreenPlus tisztító sorozat lúgos, savas és semleges tisztítószereseket tartalmaz az anyagok és felhasználási területek széles köréhez. A követelményektől és a szennyeződéstől függően a nagy koncentrációjú tisztítószeresek hígíthatók, és már szobahőmérsékleten is erősek. Ez a közeg optimális használatát teszi lehetővé. A hosszú élettartam időt és pénzt takarít meg. Az összes Sonic Cleaner **jelölésmentes, biológiailag lebomló, VOC- és szilikát mentes**. Az egyszerű üzemben belüli kezelés, az alkalmazottak védelme és a környezetvédelem biztosítva van. Sonic Cleaner AC - **savas, szagsemleges** tisztító koncentrátum, vas anyagok rozsdamentesítésére szolgál. Eltávolítható továbbá a vízkő, az oxidok, valamint az ásványi lerakódások.

Felhasználás:

Ultrahangos tisztítókészülékekhez.

Rozsda, vízkő, oxidok, ásványi lerakódások, valamint olajok és zsírok.

Alkalmazható:

Az anyagok molekuláris védőréteg bevonatot kapnak, melyek időszakos korrózió elleni védelmet nyújtanak. A későbbi bevonási vagy edzési folyamatokat nem korlátozza.

Műszaki leírás

Felöltési mennyiség, folyadék	5 l
Keverési arány	5 - 100 %
Tárolási hőmérséklet	20 - 80 °C
pH-érték	2,2
Fenntarthatóság	GARANT GreenPlus
Sorozat	GreenPlus
Terméknév attribútum	Savas
Termék fajtája	Erős ultrahangos tisztítószer