

Garant GREENPLUS

## GARANT GreenPlus ultrahangos tisztítószeresek Sonic Cleaner N, semleges, Tartalom: 5l



### Rendelési adatok

Rendelés száma	088017 5
GTIN	4067263733133
Árucikk kategória	01L

### Leírás

#### Kivitel:

Garant Green Plus **ultrahangos tisztítószer** - csúcsteljesítmény maximális rugalmassággal. Komplex munkadarab geometriákkal és érzékeny felületekkel dolgozik? Akkor a Sonic Cleaner sorozat az Ön számára készült. A kifejezetten ultrahangos berendezésekhez készült GARANT GreenPlus tisztító sorozat lúgos, savas és semleges tisztítószereseket tartalmaz az anyagok és felhasználási területek széles köréhez. A követelményektől és a szennyeződéstől függően a nagy koncentrációjú tisztítószeresek hígíthatók, és már szobahőmérsékleten is erősek. Ez a közeg optimális használatát teszi lehetővé. A hosszú élettartam időt és pénzt takarít meg. Az összes Sonic Cleaner **jelölésmentes, biológiailag lebomló, VOC- és szilikát mentes**. Az egyszerű üzemben belüli kezelés, az alkalmazottak védelme és a környezetvédelem biztosítva van. Sonic Cleaner N, **semleges** tisztítókoncentrátum érzékeny anyagok, például alumínium, színesfémek, festett és horganyzott felületek különösen kíméletes tisztításához.

#### Felhasználás:

Ultrahangos tisztítókészülékekhez.

Könnyű szennyeződések, például zsírok és megmunkáló olajok, csiszoló-, polírozó- és leppelt szerek, ujjlenyomatok, csiszolási por.

#### Alkalmazható:

Érzékeny anyagok, például alumínium, színesfémek, festett és horganyzott felületek, de acél, nemesacél, műanyag, üveg, kerámia és gumi is.

## Műszaki leírás

Tárolási hőmérséklet	20 - 60 °C
Felöltési mennyiség, folyadék	5 l
Keverési arány	2 - 5 %
pH-érték	9,6
Fenntarthatóság	GARANT GreenPlus
Sorozat	GreenPlus
Terméknév attribútum	semleges
Termék fajtája	Erős ultrahangos tisztítószer